


มีดตัดกระจกใช้น้ำมัน

OIL FEED

GLASS CUTTER



ตัดได้ถึง
2 หมื่นเมตร
20,000 meters of cutting life

GLASS CUTTER
5-15 mm

250.-/Pc

1 Pc/Pack
120 Pcs/Cartron



รายละเอียดสินค้า (Specifications)

วัสดุ้ามจับ (Handle Material)	อลูมิเนียมอัลลอย (Aluminum Alloy)
วัสดุหัวตัด (Wheel Material)	คาร์ไบด์ (Carbide)
ความหนากระจก (Thickness)	5-15 มิลลิเมตร (mm)
น้ำหนัก (Net Weight)	70 กรัม (g)

วิธีใช้ (How to use)


- หยดน้ำมันลงในมีดตัดกระจกแล้วจับมีดเหมือนกับดินสอ
- ใช้ไม้ฉากหรือไม้บรรทัดที่มีความหนา เพื่อป้องกันไม่ให้หัวคาร์ไบด์ป็นขึ้นตามไม้บรรทัด
- จับมีดตัดกระจกออกแรงพอประมาณ กรีดกระจกในตำแหน่งที่ต้องการ (ไม่ควรกรีดในลักษณะย้อนกลับไปกลับมา)

- Drop Oil into the cutter and grasp it like a pencil.
- Use a yardstick or a normal ruler that thick enough that it won't conflict wheel on the cutter
- Apply pressure to the glass and pull the cutter along the surface (Do not run back and forth over the line Do not run back and forth over the line if you miss a spot).

การหักกระจก (Breaking and Smoothing)

- ออกแรงจากข้อมือกดดินเล็กน้อย หรือนำวัตถุ เช่น ตะเกียบ ตะปู แผ่นไม้ วางไว้ใต้แนวตัด ทั้งหัวและท้าย เพื่อหักกระจกออกจากรอยกรีด
- ใช้กระดาษทราย หรือหินลับคมของ "ซูโม" เพื่อลบความคมออกจากขอบกระจก

- Apply pressure from the wrist or put something under the glass such as nail chopstick wood to make different level it'll be easier to break the glass
- Use SUMO fine sandpaper or a sharpening stone to remove the sharp edge.



เหมาะสำหรับ (Suitable)

ใช้สำหรับตัดกระจก เครื่องีอง เซรามิค หินอ่อน

คุณสมบัติ (Feature)

- หัวตัดคาร์ไบด์เกรด YD-05 คุณภาพดี มีความคม ตัดได้แม่นยำ
- จับถนัดมือ ใช้งานง่าย
- ด้านปลายมีหัวเคาะขนาดใหญ่ ช่วยต่อการเคาะ
- The cutter wheel is made of durable Tungsten Carbide YD-05 high quality. High-precision grinding, sharper, more smooth cutting.
- Comfortable grip, easy to use
- Extra Size for knocking head

ข้อแนะนำ (Suggestion)

- ควรใช้น้ำมันจักร น้ำมันสน น้ำมันก๊าด น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเตา น้ำมันเอนกประสงค์ เป็นต้น
- หลีกเลี่ยงการตัดกระจกบนพรม เพราะหากมีกระจกแตก อาจทำให้มีเศษกระจกฝังอยู่ในพรมได้
- Use with machine oil, turpentine, kerosene, motor oil, stove oil, multi purpose oil etc.
- Avoid working over carpet because of the risk of getting glass shards on the floor if the glass breaks.



เพื่อความปลอดภัย ไม่ควรให้สัตว์เลี้ยงและเด็กเข้ามาใกล้สถานที่ตัดกระจก
For their own safety keep pets and children away from your workspace and materials.



ตัวดูดกระจก

JAW ALUMINUM SUCTION CUP

ใช้วัสดุอย่างดี // แผ่นยางธรรมชาติ ดำจับในล่อนโยนแก้ว

ALUMINUM SUCTION CUP



เหมาะสำหรับ การขนย้ายกระจกชนิดแบน ระบายเรียบ แผ่นหินอ่อน หรือแผ่นกระเบื้องเรียบ บริเวณผิวสัมผัสต้องแห้ง สะอาด วัตถุต้องไม่มีรูพรุน ไม่เหมาะสำหรับกระจกโค้ง (เช่น กระจกด้านหน้ารถยนต์)



วัสดุ : อลูมิเนียม

ขนาดแผ่นยาง : Ø123 mm

รุ่น (Model)	แรงดูดแนวตั้ง (Max. load for Vertical)	แรงดูดแนวระนาบ (Max. load for Horizontal)	ขนาดสินค้า (Size)	น้ำหนัก (N.W.)	บรรจุ (Package)	ราคา (Price)
1 ขา	35 kg	50 kg	12.3x12.3x10.5 cm	450 g	30 Pcs/Ctn	450.-/Pc
2 ขา	80 kg	100 kg	34x12x7 cm	610 g	20 Pcs/Ctn	620.-/Pc
3 ขา	180 kg	250 kg	36.5x26x7 cm	1730 g	12 Pcs/Ctn	1,200.-/Pc

เหมาะสำหรับ

- การขนย้ายกระจก แผ่นหินอ่อน หรือแผ่นกระเบื้องเรียบ
- งานขนย้ายเฟอร์นิเจอร์ที่มีพื้นผิวเรียบเช่น โต๊ะ แผ่นกั้นในออฟฟิศ
- งานซ่อมรถยนต์ การดึงรอยบุบของรถยนต์ ใช้งานได้เฉพาะกับวัสดุที่มีพื้นผิวเรียบเท่านั้น

ข้อแนะนำ

- ทำความสะอาดพื้นผิวงานก่อนการใช้งานทุกครั้ง
- หลังการใช้งานเสร็จ โยกก้านล็อกคืนตำแหน่งเดิมทุกครั้ง (ตำแหน่งไม่ล็อก) และควรเช็ดแผ่นยางให้พร้อม เพื่อนำมาใช้งานครั้งต่อไป
- ควรเก็บในบรรจุภัณฑ์ที่สะอาด และแห้ง
- เก็บให้พ้นแสงแดด และความชื้น

วิธีใช้งาน

1. ทำความสะอาดพื้นผิว พื้นผิวที่จะใช้ดูดนั้นจะต้องแห้ง สะอาดและไม่มีอันตราย
2. ตรวจสอบตัวล็อกให้อยู่ในตำแหน่งปลดล็อก
3. เริ่มต้นโดยการกดที่ดูดกระจกลงไปเล็กน้อย จากนั้นใช้มือดันตัวล็อกไปให้สุด
4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ที่ใช้งานอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน เพื่อให้มั่นใจและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นหลังจากทำการล็อกที่ดูดกระจกให้ติดกับวัสดุแล้วทิ้งไว้สักครู่แล้วตรวจสอบอีกรอบเพื่อให้แน่ใจว่าตัวยางไม่หลุดออกจากวัสดุที่ดูด

WARNING

- ไม่ใช่ดูดกระจกในวัตถุที่มีน้ำหนักเกินความสามารถของกระจก (ดูได้ในข้อมูลจำเพาะ)
- ไม่ใช่ดูดกระจกในการเคลื่อนย้ายตัวบุคคล
- หลีกเลี่ยงสิ่งที่จะทำให้อายุการใช้งานของที่ดูดกระจกสั้นลงหรือทำให้สิ้น เช่น สารเคมี การขีดข่วนหรือทำให้พื้นผิวกลายเป็นรอย ใช้งานในพื้นที่ที่ขรุขระ เป็นต้น
- ขณะเคลื่อนย้ายสิ่งของห้ามโดนตัวล็อกโดยเด็ดขาด
- ห้ามใช้สารเคมีที่รุนแรง (เช่น ตัวทำละลายหรือน้ำมันเบนซิน) หรือน้ำยาล้างทำความสะอาดที่ห้ามใช้กับพื้นผิวประเภทยาง